

便携式智能心脏复苏机参数

★1. 电动电控型心肺复苏机，无需任何气源可实现按压，摆脱了长途转运过程中气源不足问题。

2. 按压模式：连续按压和 30:2 二种模式。

（1）连续按压：110±10 次/分钟；

（2）30:2 模式：110±10 次/分钟；

每 30 次停顿不大于 5 秒，按压深度：5.5±1.0cm；

3. 按压模式：模仿人工 CPR；采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接。

★4. 机械噪音：≤55dB。

5. 收缩与舒张比：1:1。

★6 施救范围：（1）胸骨垂距：17.6cm-28.5cm

（2）胸骨最大宽度：50cm

7. 工作条件：（1）环境温度：5℃~40℃，

（2）相对湿度：≤80%

（3）大气压强：70Kpa~106Kpa。

8. 电源电压：网电源 220±22V~；50±1Hz。

9. 电池：24V---；电池容量：3550mAh。

10. 电池可外接单独立充电，也可在主机内直接充电使用。

★11. 低电压报警：当电压低于 21V 时应报警。

★12. 机械性能：按压头垂直下降距离不小于 8cm，可在任意高度锁定。

13. 高度：69±2cm； 宽度：58±1cm。

14. 通气设置：配合呼吸机，手动呼吸气囊使用。

15. 适用范围：便携可折叠，移动便捷。

无外接装置状态下，能独立工作长达 4 个小时。

各种场合，施救。

16. 安全要求：心肺复苏机的安全通用要求应符合 GB 9706.1-2007；

17. 电磁兼容性：心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合
YY0505-2012 的要求。

18. 复苏机配置要求：

序号	物品名称	数量
1	主机	1 套
2	电池	2 件
3	适配器	1 件
4	承载板	1 件
5	一次性压盘护套	10 件
6	便携包	1 件